


Демпфер DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

Специф. Номер: 8161526

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Ход	12 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	1 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	12 mm
Макс. сила на удара	1,000 N
Макс. поета енергия на ход	12 J
Макс. поета енергия на час	36,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.05 J
Възвратна сила	28 N
Тегло на продукта	95 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	стомана поцинкована
Material piston rod	високолегирана стомана
Material nut	стомана поцинкована