

# Демпфер DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

Специф. Номер: 8161535

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	25 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	1 m/s
Време за ресет, кратко	0.3 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	25 mm
Макс. сила на удара	6,000 N
Макс. поета енергия на ход	220 J
Макс. поета енергия на час	180,000 J
Макс. остатъчна енергия	2 J
Възвратна сила	150 N
Тегло на продукта	1,050 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	стомана поцинкована
Material piston rod	високолегирана стомана
Material nut	стомана поцинкована