

# съединител EAMD-56-46-19-23X27-U

Специф. Номер: 8164975

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	19 mm
Диаметър на държача 2	23 mm
Размер	56
номинална дължина	46 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	151 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	60 Nm
Тегло на продукта	418 g
Материал-забележка	RoHS konform