

# Шлаух PUN-H-SF-12X2,3-BL

Специф. Номер: 8167907

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	49 mm
Вътрешен диаметър	7.4 mm
Мин. радиус на огъване	21 mm
Инструкции за употреба	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.3 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 13 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 188.5 psi
Бележка към работното налягане	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.7 MPa at 0 - 60°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Тест на материала - запалване	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-35 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.085 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)