


Sub-base kit DADP-SP-G9-20-R

Специф. Номер: 8173535

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 20 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Клас чисто помещение | ISO class 6 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Макс. сила на удара | 300 N |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1.5 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 15 % |
| Тегло на продукта | 160 g |
| Тип на закрепване | Директен монтаж чрез резба |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material stops | високолегирана стомана |
| Material seals | NBR |
| Material plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material screws | Стомана |