


Cartridge NPQX-D-PC10-Q4-P10

Специф. Номер: 8174164
Нов

FESTO



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 2.6 mm |
| Tubing insertion depth | 15 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | O-пръстен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | права форма |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 0.9 g |
| Тип на закрепване | със задържаща скоба |
| Пневматичен извод 1 | Патрон 10 mm |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 4 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA-усилен |
| Material release ring | POM |
| Material o-ring | HNBR |
| Material of tubing seal | HNBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |