


# Cartridge NPQX-D-PC10-Q6-P10

Специф. Номер: 8174165  
Нов

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4 mm
Tubing insertion depth	14.9 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	O-пръстен
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	0.72 g
Тип на закрепване	със задържаща скоба
Пневматичен извод 1	Патрон 10 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 6 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material release ring	POM
Material o-ring	HNBR
Material of tubing seal	HNBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема