


Елемент за подготовка на въздух MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Специф. Номер: 8176522

Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Работно налягане	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,400 l/min
Стандартен номинален дебит	1,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Compatibility with ester oil not guaranteed
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура на складиране	-5 ... 50 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	470 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с монтажна скоба с принадлежности по избор:
Материал-забележка	RoHS konform