


Елемент за подготовка на въздух MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

Специф. Номер: 8176530

Нов

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Манометър | с манометър |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3,600 l/min |
| Стандартен номинален дебит | 5,300 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Температура на складиране | -5 ... 50 °C |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 1,250 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с монтажна скоба с принадлежности по избор: |
| Материал-забележка | RoHS konform |