

Защита при обезвъздушаване VABD-D3-L-GN12

Специф. Номер: 8177961

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
Работно налягане	0 ... 12 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	-50 ... 60 °C
Тегло на продукта	14 g
Тип на закрепване	за завиване с външна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material vent screw	HP PA 12