

Фланцов манометър PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA

Специф. Номер: 8178633
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Display range	0 ... 0.4 MPa
Отговаря на стандарта	EN 837-3
Номинален размер на манометъра	63
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 0.4 MPa
Работно налягане	0 ... 4 bar
Operating pressure	0 ... 58 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	1
Клас на защита	IP43
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	G1/4
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	Стомана
Material screws	Стомана
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	120 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород
Скала	Единична скала