

Манипулационен модул EHMZ-ELCC-90-TB-KF

Специф. Номер: 8179241

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Ефективен диаметър на задвижващото зъбно колело	50.93 mm
Работен ход	200 ... 2,000 mm
Изисквания за равнинност на монтажните повърхности	0.1 mm/m
Разтягане на зъбния ремък	0.14 %
Стъпка на зъбния ремък	5 mm
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Електромеханичен линейен модул със зъбен ремък
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Мах. Ускорение	30 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Повтаряемост	±0,05 mm
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Макс. сила на подаване F _x	1,200 N
Подаваща константа	160 mm/U
Материал-забележка	RoHS konform