

Съпротивление при спиране CACR-LE2-6-W60-V

Специф. Номер: 8189339
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	свободна конвекция вертикално
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	2,000 Ws
мощност при 35% ED и 20°C	180 W
Номинална мощност, спиращо съпротивление	60 W
Rated output, braking resistor at 380 V	60 W
Rated output, braking resistor at 780 V	60 W
Стойност на съпротивлението	6 Ohm
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Max. surface temperature	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	-40 ... 40 °C
Тегло на продукта	150 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Материал-забележка	RoHS konform