


# Регулатор на налягане MS4-LR-1/8-D5-VS-OS-WR

Специф. Номер: 8190233

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Размер                                   | 4  |
| Серия                                    | MS   |
| Заклучване на задействането              | Въртяща глава със заключване   |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Конструкция                              | Мембранен регулатор с директно управление  |
| Регулираща функция                       | Изходно налягане постоянно<br>с вторично обезвъздушаване<br>с възвратен поток                |
| Operating pressure MPa                   | 0.08 ... 1.4 MPa   |
| Работно налягане                         | 0.8 ... 14 bar   |
| Обхват на регулиране на налягането       | 0.3 ... 4 bar  |
| Max. pressure hysteresis (MPa)           | 0.025 MPa  |
| Макс. хистерезис на налягането           | 0.25 bar   |
| Max. pressure hysteresis                 | 3.625 psi  |
| Стандартен номинален дебит               | 1,200 l/min  |
| Работна среда                            | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>инертен газ                                    |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране                | -10 ... 60 °C  |
| Безопасно за храни                       | Моля, вижте допълнителната информация за материала   |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                        | 225 g  |
| Тип на закрепване                        | За челен монтаж на табло<br>Последователен монтаж<br>с принадлежности<br>по избор:           |
| Пневматичен извод 1                      | G1/8   |
| Пневматичен извод 2                      | G1/8   |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material of connecting plate             | Алуминиева отливка   |
| Material control panel                   | PA<br>POM  |
| Material seals                           | NBR  |
| Material housing                         | Алуминиева отливка   |
| Material membrane                        | NBR  |