

Exhaust plate VABF-XA-12-M1-C

Специф. Номер: 8191741
Нов

FESTO

Информационе н лист

Белег	Стойност
Пределно налягане	17 bar
Standard flow rate	5,200 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	95 dB(A)
Sound power level at a distance of 1 m	106 dB(A)
Тегло на продукта	24.9 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material silencer	PE