



Прецизен регулатор на налягане LRP-1/4-2.5-F1A

Специф. Номер: 8196141
Нов

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Прецизен мембранен регулатор с предупреждение
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Манометър	G1/8 подготвен
Operating pressure MPa	0.1 ... 1.2 MPa
Работно налягане	1 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.05 ... 2.5 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.02 bar
Стандартен номинален дебит	1,800 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	310 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий