



Прецизен регулатор на налягане LRP-1/4-10-F1A

Специф. Номер: 8196142
Нов

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Прецизен мембранен регулатор с предупреждение |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване |
| Манометър | G1/8 подготвен |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1.2 MPa |
| Работно налягане | 1 ... 12 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.1 ... 10 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.02 bar |
| Стандартен номинален дебит | 2,300 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 310 g |
| Тип на закрепване | За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминий |