


Сумиращ брояч PZA-E-C

Специф. Номер: 8606

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	механичен брояч на циклите с пневматично задвижване
Тип на ресет	Бутон или пневматичен сигнал
Дисплей	6-позиции
Освобождаващо налягане, задвижване	< 0,15 bar
Освобождаващо налягане, обратен ход	< 0,15 bar
Ответно налягане, задвижване	> 0,8 bar
Ответно налягане, обратен ход	2 bar
Работно налягане	2 ... 8 bar
Минимално възвратно налягане	2 bar
Минимална продължителност на импулса, задвижване	8 ms
Минимална продължителност на импулса, обратен ход	150 ms
Минимална продължителност на паузата, задвижване	10 ms
Минимална продължителност на паузата, обратен ход	50 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	70 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Пневматичен извод	M5
Material housing	PA