


Ударен краен изключвател SDK-3-PK-3

Специф. Номер: 8714

FESTO

със сферично задействане



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	16 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Сферично седло
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	0.6 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Тип управление	директно
Посока на протичане	неревърсивен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Сила на задействане	12 N
Тегло на продукта	50 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	несвързан