


Разпределителен блок FR-12-РК-4-В

Специф. Номер: 8762

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	3.4 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане пълнен температурен диапазон	0 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Брой изходи	12
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 6 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка