

Лагерна опора LN-200

Специф. Номер: 9038

FESTO

за въртящо се закрепване на цилиндри DNC, DNGU, DNGUT, DNG,
DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	200
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	8,678 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting	сферографитна отливка