



Разпределител с лост

VO-3-1/4-B

Специф. Номер: 9157

FESTO

нормално отворен
Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------|--------------------------|
| Разпределителна функция | 3/2 отворен моностабилен |
| Тип на задействане | маханичен |
| Стандартен номинален дебит | 600 l/min |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| Конструкция | Клапанен |
| Номинален размер | 7 mm |
| Тип управление | директно |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Сила на задействане | 128 N |
| Тегло на продукта | 130 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |