


# Ухо със сферичен лагер SGS-M10X1,25

Специф. Номер: 9261

★ Основна продуктова гама

с шестограмна гайка, за сферично въртящо закрепване, по DIN ISO 8139.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M10x1,25
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	88 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material of outer ring	Месинг
Material housing	стомана поцинкована
Material of inner ring	Стомана
Material nut	стомана поцинкована