

# Адаптер AD-G1/8-1/8NPT-I

Специф. Номер: 9395

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	5.95 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	6 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	7 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	10.55 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	10.38 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/8
Пневматичен извод 2	Вътрешна резба 1/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована