

# Schott-бърз съединител SCK-PK-4

Специф. Номер: 9421

FESTO

метално изпълнение.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	3.4 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Bulkhead
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform
Material nut	стомана поцинкована
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy