


Schott-бърз съединител QCK-3/8-PK-9-B

Специф. Номер: 9427

FESTO

Вътрешна резба с уплътнител.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Номинален размер | 8 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Bulkhead |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 12.5 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Пневматичен извод 1 | вътрешна резба G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | за съединител тип елха с вътрешен диаметър 9 мм и гайка |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material nut | стомана поцинкована |
| Material – connector | Anodised wrought aluminium alloy |