

Адаптер AD-3/8NPT-G3/8-I

Специф. Номер: 9626

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер	11.5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	22 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	25 Nm
Тегло на продукта	25.98 g
Пневматичен извод 1	Външна резба 3/8 NPT
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована