


# Адаптер AD-1/2NPT-G1/2-I

Специф. Номер: 9627

FESTO

от едната страна с вътрешна, а от другата с външна резба



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Номинален размер	14.3 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	28 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	40 Nm
Тегло на продукта	48.48 g
Пневматичен извод 1	Външна резба 1/2 NPT
Пневматичен извод 2	вътрешна резба G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	стомана поцинкована