

Двоен нипел E-G1/8-1/8NPT

Специф. Номер: 9630

FESTO

с 2 уплътнения.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Номинален размер | 5.95 mm |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1 | 6 Nm |
| Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2 | 7 Nm |
| Номинален притегателен въртящ момент | 10.55 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Тегло на продукта | 9.1 g |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | 1/8 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |