

# Двоен нипел E-G1/4-1/4NPT

Специф. Номер: 9631

FESTO

с 2 уплътнения.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7.95 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	11 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	12 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	9.05 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	19.06 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform