

Двоен нипел E-G1/2-1/2NPT

Специф. Номер: 9633

FESTO

с 2 уплътнения.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	14.3 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 1	40 Nm
Макс. затягащ момент, пневматична връзка 2	28 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	47.9 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	47.68 g
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform