


# Кръгъл цилиндър DGS-25-300-PPV

Специф. Номер: 9838  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с двустранно регулируемо демпфиране в крайните позиции.  
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

| Белег                                 | Стойност  |
|---------------------------------------|---|
| Ход                                   | 300 mm  |
| Диаметър на буталото                  | 25 mm   |
| Демпфиране                            | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране                         |
| Отчитане на позицията                 | без   |
| Варианти                              | едностранен бутален прът  |
| Работно налягане                      | 1 ... 12 bar  |
| Принцип на действие                   | двойнодействие  |
| Работна среда                         | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium    | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Температура на околната среда         | -20 ... 80 °C   |
| Дължина на демпфиране                 | 16 mm   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад  | 247 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 295 N   |
| Пневматичен извод                     | G1/8  |