

konektor s indikací MFL-230AC

č. dílu: 10005

FESTO

se světelnou diodou (LED)



katalogový list

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	14 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar B podle průmyslových standardů (11 mm)
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
frekvence sítě	50 ... 60 Hz
přípustné výkyvy napětí	-20 % / +15 %
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 60 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA6-zesíleno