


## indikace tlaku

### OH-8-BL

č. dílu: 10090

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 0.8 MPa
provozní tlak	-1 ... 8 bar -14.5 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky	nástrčňná koncovka PK-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS