


indikace tlaku

OH-8-GE

č. dílu: 10091

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| provozní tlak v Mpa | -0.1 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | -1 ... 8 bar -14.5 ... 116 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| připojení pneumatiky | nástrčňná koncovka PK-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |