



ventil pro montáž do panelu SVOS-3-1/8

č. dílu: 10191

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
typ ovládní	mechanick.
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní tlak v Mpa	0.35 ... 0.8 MPa
provozní tlak	3.5 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
krytí	pozitivní krytí
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	8 N
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
materiál krytu	POM
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník