



# ventil pro montáž do panelu SVS-4-1/8

č. dílu: 10192

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	4/2 monostabilní
typ ovládní	mechanick.
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní tlak v Mpa	0.35 ... 0.8 MPa
provozní tlak	3.5 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	8 N
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
materiál krytu	POM
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník