


ventil pro škrčení odvětrání GRE-1/8

č. dílu: 10351

FESTO

s vestavěným slinutým tlumičem hluku ke škrčení odvětrání u ventilů různých typů.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrťacího ventilu s tlumičem hluku
připojení pneumatiky 1	G1/8
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	520 l/min
normální průtok 0,6-10 MPa (6-10 barů, 87-10 psi)	0 ... 520 l/min
okolní teplota	-10 ... 70 °C
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 70 °C
jmenovitý utahovací moment	12 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	15 g
materiál šroubovacích čepů	hliník legovaný pro tvárění
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	mosaz