


tlumič hluku s filtrem

LFU-1/2

č. dílu: 10494

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.6 MPa
provozní tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
průtok vzhledem k atmosféře	6,000 l/min
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS