


zásuvka NECU-M-B12G5-C2-PB

č. dílu: 1067905

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
hmotnost výrobku	48.7 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, M12x1, 5 pinů, kódování B, možnost stínění
kódování konektoru	B
elektrické připojení 2	šroubovací svorka, lze stínit
rozsah provozního napětí DC	0 ... 125 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 125 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	1.5 kV
vlastnosti přenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
přípustný průměr kabelu	6 ... 8 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.75 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno