


konektor NECU-S-M8G4-C2

č. dílu: 1068198

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 61076-2-104
četnost připojení	100
výstup kabelu	přímo
hmotnost výrobku	9.1 g
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace šroubu s OK9
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	0.8 kV
průměr kabelu	3.5 ... 5 mm
jmenovitý průřez vodiče	0.14 ... 0.5 mm ²
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál aretace šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno