


zakončovací odpor CACR-S-B12G5-220-PB

č. dílu: 1072128

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí DC	0 ... 5 V
stupeň znečištění	3
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 80 °C
hmotnost výrobku	11.6 g
elektrické připojení	4 piny M12x1 přímá zásuvka
kódování konektoru	B
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	TPE-U(PU)
materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno