



narážkový ventil V/O-3-PK-3

č. dílu: 10747

FESTO

s nátrubkem pro hadici JS 3.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř.
typ ovládání	mechanick.
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	0 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	2.5 mm
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	17 N
ovládací síla pro základní polohu uzavřenou	17 N
ovládací síla pro základní polohu otevřenou	24 N
hmotnost výrobku	20 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 2	PK-3
připojení pneumatiky 3	PK-3
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	POM