



# pneumatický ventil J-3-PK-3

č. dílu: 10772

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 impulsní
normální jmenovitý průtok	100 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 8 bar
konstrukce	pístové šoupě
jmenovitá světlost	2.5 mm
čas pro sepnutí	7 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	75 g
typ upevnění	na přípojovací desce na montážních rámech průchozí dírou dle volby:
připojení pomocného řídicího tlaku 12	PK-3
připojení pomocného řídicího tlaku 14	PK-3
připojení pneumatiky 1	PK-3
připojení pneumatiky 4	PK-3
připojení pneumatiky 5	PK-3
materiál přípojovací desky	mosaz zesílený PPS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	plast zinkový tlakový odlitek