

axiální konstrukční sada EAMM-A-D19-28A

č. dílu: 1081659

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
hmotnost výrobku	80 g
kód rozhraní pohonu	D19A
kód rozhraní pro vstup motoru	28A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS