



tlumič nárazu YSR-12-12

č. dílu: 10867

FESTO

nastavitelný, doplňitelný



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	12
zdvih	12 mm
tlumení	nastavitelná tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.4 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	12 mm
max. zastavovací síla	900 N
max. energie tlumení na zdvih	10.8 J
max. spotřeba energie na hodinu	77,000 J
max. zbytková energie	0.05 J
síla pro návrat do původní polohy	25 N
hmotnost výrobku	120 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	ocel pozinkováno
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel