


axiální konstrukční sada EAMM-A-D19-35S

č. dílu: 1087729

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
hmotnost výrobku	90 g
kód rozhraní pohonu	D19A
kód rozhraní pro vstup motoru	35S
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS