



jednosměrný škrticí ventil GGO-1/8

č. dílu: 10891

FESTO

s pákou s kladkou a nastavitelným základním průtokem.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
typ ovládní	mechanick.
nastavovací prvek	páka s kladíčkou
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	280 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	240 ... 350 l/min
provozní tlak	0.3 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	400 g
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu těsnění	NBR