

válce dle norem DSN-3/4"- -P


č. dílu: 11351

FESTO

základ dle DIN ISO 6432, s pružnými dorazy. Různé možnosti upevnění s nebo bez přídatných upevňovacích dílů.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.04 ... 13 "
průměr pístu	3/4"
podle normy	ISO 6432
tlumení	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	158.3 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	188.5 N
připojení pneumatiky	M22x1,5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel