

# válce dle norem DSN-1"-1/2"-P

č. dílu: 11352

FESTO

základ dle DIN ISO 6432, s pružnými dorazy. Různé možnosti upevnění s nebo bez přídatných upevňovacích dílů.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota  |
|---|--|
| zdvih                                       | 12.7 mm  |
| průměr pístu                                | 1"   |
| podle normy                                 | ISO 6432   |
| tlumení                                     | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| konec pístnice                              | vnější závit                                     |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar                                     |
| provozní režim                              | dvojčinný  |
| provozní médium                             | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný            |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 2  |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C                                    |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 247.4 N  |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 294.5 N  |
| připojení pneumatiky                        | M22x1,5  |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření                      |
| informace o materiálu těsnění               | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná nerezová ocel                    |
| informace o materiálu trubky válce          | vysoce legovaná nerezová ocel                    |